



WK106

Prise de courant 2P+T Kallysta 16A 250V à détrompage connex. à vis + Enjoliveur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 73 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Sans couvercle

