



WK108C

**Prise de courant 2P+T Kallysta allemand italie Carbone**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	73 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

**Matière**

Code RAL	7043
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type ou normes de prises de courant	SCHUKO
-------------------------------------	--------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection