



WK304

Commande locale volet roulant Kallysta programmable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche triple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 3 A

Capacité

Nombre de modules 2

Matière

Couleur Gris

Matière Polycarbonate (PC)

Finition Satiné

Traitement de surface Non traité