



WKT410



## Kallysta E/S variateur 2 fils KNX radio QL

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension d'alimentation du système 230 V AC

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service 10 - 40 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de sorties 1

Type de variateur Actionneur de variation

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 25 - 300 W

Puissance du variateur 25 - 300 W