



WKT410

tebis



quicklink

Kallysta E/S variateur 2 fils KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service 10 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Équipement

Nombre de sorties 1

Type de variateur Actionneur de variation

Capacité

Nombre de modules 2

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 25 - 300 W

Puissance du variateur 25 - 300 W