



WKT415

**1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension d'alimentation du système 230 V AC

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Conditions d'utilisation

Température de service 10 - 40 °C

##### Equipement

Nombre de sorties 1

Type de variateur Actionneur de variation

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 25 - 300 W

Puissance du variateur 10 - 250 W