



WKT415

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service 10 - 40 °C

Equipement

Nombre de sorties 1

Type de variateur Actionneur de variation

Capacité

Nombre de modules 2

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 25 - 300 W

Puissance du variateur 10 - 250 W