



WMC020



**silea Poussoir 24V chromé**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 24 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

**Matière**

Couleur Chrome

Finition Brillant

Matière Laiton

Traitement de surface Chromé, galvanisé

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 19,70 mm

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 60 °C

**Textes**

Inscription Sans inscription

Mode de montage Pour fixation par vissage

