



WMC020



## silea Pousoir 24V chromé

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	24 V
------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Matière

Couleur	Chrome
---------	--------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Laiton
---------	--------

Traitement de surface	Chromé, galvanisé
-----------------------	-------------------

Transparent	Non
-------------	-----

#### Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur	19,70 mm
------------	----------

Profondeur de montage	13 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0
--------------------------------------	---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
---	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Mode de montage	Pour fixation par vissage
-----------------	---------------------------

