



WMC021



silea Pousoir 24V or

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 24 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Or

Finition Brillant

Matière Laiton

Traitement de surface galvanisé

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 19,70 mm

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 60 °C

Textes

Inscription Sans inscription

Mode de montage Pour fixation par vissage

