

WMT10250G

**TS sensor.tebis 2E, rond, blanc polaire, grave**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Puissance**

Courant absorbé 12,50 mA

**Dimensions**

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 5,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 2

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition Brillant, Mat

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Function Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre

Mode de montage Pour montage vertical

Température

Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe