



WMV001

1930 Inter va et vient

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Matière	Métal, Plastique
---------	------------------

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Textes

Mode de montage	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans lampe néon
Type de commutation	Arrêt/Inversion