



WMV002

Interrupteur va et vient et enjoleur et manette, Serie 1930, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Alba
Matière	Métal, Plastique

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Textes

Mode de montage	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans lampe néon
Type de commutation	Arrêt/Inversion