



WMV002

**Interrupteur va et vient et enjoleur et manette, Serie 1930, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Matière**

Couleur Alba

Matière Métal, Plastique

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Dimensions**

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 35 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

**Textes**

Mode de montage Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Arrêt/Inversion

Éclairage Sans lampe néon