



WMV009

Interrupteur bipolaire rotatif et enjoliveur et manette, Serie 1930, blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matière

Couleur Alba

Matière Métal, Plastique

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Mode de montage Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation 2 -pôles Arrêt

Éclairage Sans lampe néon