



WMV009

Interrupteur bipolaire rotatif et enjoliveur et manette, Serie 1930, blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Alba
Matière	Métal, Plastique

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Textes

Mode de montage	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans lampe néon
Type de commutation	2 -pôles Arrêt