



WMV022

Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec bornes à vis