

WMV023

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée s ep, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caract eristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Architecture

Nombre de p oles 2

Installation, montage

Montage Encastr e

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement Non

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Mati ere

Mati ere M etal, Plastique

Traitement de surface Non trait e

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 32 mm

Profondeur des bo ites d'encastrement 35 mm

S ecurit e

Code de protection IK contre les chocs m ecaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes  a vis