



WMV023

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Modèle

Type de commutation avec position 0

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant de commutation 10 A

Dimensions

Profondeur 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Matières

Matière Plastique + metal

Connexion

Type de raccordement avec bornes à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Identification

Mots clés Appareillage mural
 Encastré
 interrupteur
 1930
 poussoir

Série Serie 1930
 Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal
 Serie Glas
 Serie R.classic

Instructions

Texte d'indication Sans enjoliveur également adapté pour le montage avec plaque de recouvrement en verre et décorative.