



WMV100B



## 1930 Prise 2P+T sanvis alba

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Classe de protection (IP)	IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm

#### Matière

Couleur	Alba
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplastique

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Broche de contact de protection
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturbateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Produit compatible avec	Serie 1930