



WNA001

**Cubyko inter V&V LT associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 41,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

**Textes**

Type de commutation 2 voies

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)