



WNA001B



Cubyko inter V&V LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 41,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Raccordement

Type de contact 2 voies

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies