



WNA003

## Cubyko inter V&V LT témoin associable gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07