WNA006B

Cubyko V&V LT porte-étiquette associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage	Encastré
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Laqué
Matières	
Couleur	Blanc pur
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification