



WNA008B



Inter bipolaire Cubyko assoc. Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie
-------------	----------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par visage
Type de raccordement	Pour borne N, Avec borne enfichable
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2-pôles