



WNA035

Interrupteur à clé 2 positions Cubyko associable Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)