



WNA037

Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)