



WNA040B

Cubyko double inter V&V LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07