WNA040B

Cubyko double inter V&V LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Installation, montage	
Montage	Encastré
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement de surface	Laqué
Matières	
Couleur	Blanc pur
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	2
Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification