



WNA041

Cubyko double inter V&V LT lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche double