



WNA044B

### Cubyko double poussoir LT 10/1F associable blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

##### Matière

Couleur Blanc pur

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

##### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

##### Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko