



WNA104

cubyko Prise 2P+T avec porte-étiquette associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connection/prise Verrou tournant

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Oui

Capacité

Nombre de modules

2

Textes

Inscription

Sans inscription

Protection

Sans protection

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Produit compatible avec

cubyko