



WNA104

cubyko Prise 2P+T avec porte-étiquette associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Clipsé

Raccordement

Type de connection/prise Verrou tournant

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Inscription	Sans inscription
Protection	Sans protection
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko