



WNA104B

Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connection/prise Verrou tournant

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

Housse	Pour obturation de prises de courant
--------	--------------------------------------

Protection	Sans protection
------------	-----------------

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------