



WNA105

**Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Raccordement**

Type de connection/prise Verrou tournant

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Broche de contact de protection

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

**Capacité**

---

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

---

Housse	Pour obturation de prises de courant
--------	--------------------------------------

---

Protection	Sans protection
------------	-----------------

**Couvercle, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

---

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------