



WNA157

Obturbateur Cubyko associable Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Type de connection/prise	Verrou tournant
--------------------------	-----------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Sans protection de contact
-------------------------------------	----------------------------

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko