



WNA157B

## Obturbateur Cubyko associable Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

#### Raccordement

Type de connection/prise	Verrou tournant
--------------------------	-----------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP55

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

#### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Sans protection de contact
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko