



WNA160

**Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Raccordement**

Type de connection / prise Verrou tournant

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

---

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

---

Housse	Pour obturation de prises de courant
--------	--------------------------------------

---

Protection	Sans protection
------------	-----------------

---

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------