



WNA160B

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connection/prise Verrou tournant

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 81 mm

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

Housse	Pour obturation de prises de courant
--------	--------------------------------------

Protection	Sans protection
------------	-----------------

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------