



WNA300

## Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07