



WNA300B

### Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------