



Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	1013, 7035
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	1

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par pincement / vissage
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
série	cubyko