



WNA711

## Cubyko collerette lumineuse double H bleu 230V

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Fonctions

Avec éclairage fonctionnel Oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Courant nominal 2.5 mA

#### Matières

Matière polypropylène (PP)

Type de traitement de surface verni mat

#### Gestion de l'éclairage

Type de Lampe LED

#### Installation, montage

Type de montage en saillie

#### Connexion

Type de douille Fix

#### Équipement

Avec éclairage Oui

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

#### Identification

Série cubyko

Mots clés

appareillage mural  
étanche  
cubyko  
collerette lumineuse LED  
IP55