



WNA712



**Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	154 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	2

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Pour fixation par vissage, Pour montage vertical
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
série	cubyko