



WNC001B



## Cubyko va et vient LT en saillie blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche simple