



WNC001EC



Cubyko leaf interrupteur va-et-vient saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 62 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies