



WNC003

### Cubyko inter VV LT témoin avec neutre saillie gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Profondeur de montage 62 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07