



WNC020EC



Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage En saillie

Matière

Couleur Gris

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

Dimensions

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Type de commutation 1 voie

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)