



**Cubyko leaf poussoir à fermeture 1F saillie gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Matière**

Couleur Gris

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement de surface Laqué

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 31 %

**Dimensions**

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP55

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Type de commutation 1 voie

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

WNC020EC

