



WNC025

Cubyko LT poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation)	Mat
Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	64 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
Produit compatible avec	cubyko
Gammes compatibles	Hager cubyko